

# FlexWall® Plus

## FW40/5

Volumetrisch und gravimetrisch



### Allgemeine Informationen

Der FlexWall®Plus [FW40/5](#) ist ein Dosiergerät für bedingt bis schwerfließende Schüttgüter. Er besteht aus folgenden Baugruppen: einem trapezförmigen Edelstahlgehäuse, einem flexiblen Polyurethantröpf mit großem Trogquerschnitt, Massagepaddeln, einer Dosierschnecke, einem Schneckenrohr, einem Drehstromantrieb und einem trapezförmigen Aufsatzbehälter mit 50 dm<sup>3</sup> oder 70 dm<sup>3</sup> Inhalt, bei niedriger Bauhöhe.

Die Form des Troges und die außenliegenden Massagepaddel mit ihrer einstellbaren Amplitude, sorgen für einen gleichmäßigen Schneckenfüllgrad und schüttgutschonenden Massenfluss.

Der Schneckenwechsel erfolgt beim [FW40/5](#) ausschließlich von der Vorderseite.

Der FlexWall®Plus ermöglicht eine leichte Demontage zur Nass- oder Trockenreinigung, wobei der auf dem Gehäuserand aufgesteckte Polyurethantröpf einfach abgezogen wird. Zudem erlaubt die kompakte Trapezbauform die [platzsparende Anordnung](#) von bis zu sechs Dosierern um einen zentralen Aufgabepunkt. Service und Wartung erfolgen von der Vorder- oder Rückseite.

Als gravimetrische Version steht das analoge Wägesystem [MS5](#) mit DMS-Lastzelle zur Verfügung, sowie das digitale Wägesystem [MD5](#) (für besonders hohe Ansprüche an die Messung), eine hochauflösende, digitale und robuste Lastzelle mit serieller Datenübertragung, die sich durch eine Filtertechnik zur Komensation von Störeinflüssen auszeichnet.

Das Gerät entspricht den CE-Richtlinien.



### Typenschlüssel

Schneckenantrieb	fest
Antriebsleistung	0,37 kW
Schneckendrehzahl	198 min <sup>-1</sup>
Schneckendrehzahl optional	--
Massagepaddel	Ja
Separater Paddelantrieb	Nein



# FlexWall® Plus

## FW40/5



Volumetrisch und gravimetrisch

### Steuerungsmodul

Steuer- und Leistungsmodule werden entweder direkt an der Dosierwaage montiert ([Congrav® CM-E](#)) oder zur Schaltschrankmontage angeboten ([Congrav® CB-E](#) oder [Congrav® CB-S](#)).

Die Steuerungen können direkt mit den meisten Host-/ SPS-Systemen kommunizieren.

### Zeichnungen und Abmessungen

	volumetrische Dosierer	gravimetrische Dosierer		
		Steuerungsmodul CB	Steuerungsmodul CM	
Behälter 50 dm <sup>3</sup>	<a href="#">FW40/5-50</a>	<a href="#">DDW-M5-FW40/5-50</a>	<a href="#">DDW-M5-FW40/5-50 CM</a>	
Behälter 70 dm <sup>3</sup>	<a href="#">FW40/5-70</a>	<a href="#">DDW-M5-FW40/5-70</a>	<a href="#">DDW-M5-FW40/5-70 CM</a>	

### Schneckengrößen und Schneckenleistungen

Schneckentyp	Benennung Ø / p [mm]	Rohrbenennung	Rohr-Ø [mm]	Max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Max. Leistung * [dm <sup>3</sup> /h]
<a href="#">Spiralschnecke (S)</a>  <u>(TA=mit trogaktivierung)</u>	S 20/15 (TA)	210	25,0x2,0	198 / 100Hz	41
	S 20/19 (TA)	210	25,0x2,0	198 / 100Hz	56
	S 20/24 (TA)	210	25,0x2,0	198 / 100Hz	74
	S 24/27 (TA)	260	30,0x2,0	198 / 100Hz	126
	S 24/35 (TA)	260	30,0x2,0	198 / 100Hz	167
	S 30/22 (TA)	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	134
	S 30/35 (TA)	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	225
	S 33/35	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	317
	S 43/27	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	380
	S 43/42	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	635
<a href="#">Spiralschnecke (S)</a>  <u>für Granulat</u>	S 20/15	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	74
	S 20/19	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	99
	S 20/24	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	131
	S 24/27	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	195
	S 24/35	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	259
	S 30/22	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	232
	S 30/35	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	386
	S 33/35	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	442
	S 33/50	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	648
<a href="#">Blattschnecke (B)</a>	B 28/28	320	38,0x3,0	198 / 100Hz	136
	B 32/38	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	267
	B 40/32	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	311
	B 40/46	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	465
<a href="#">Faserschnecke (F)</a>	F 3322/35-K23	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	104
	F 3322/35-K12	350	38,0x1,5	198 / 100Hz	175
	F 4032/46-K15	443	48,3x2,0	198 / 100Hz	384

\* Theoretische Werte bei 100% Schneckenfüllgrad und Motordrehzahl. Je nach Fließeigenschaften des Schüttguts kann der Füllgrad bis zu 50% absinken.

Weitere Einschränkungen sind zu berücksichtigen, da bei gravimetrischer Dosierung Leistungsreserven im oberen Drehzahlbereich zur Ausregelung von Schüttgewichtschwankungen benötigt werden.

[Wie lese ich die Schneckentabelle?](#)



# FlexWall® Plus

## FW40/5

Volumetrisch und gravimetrisch



### Technische Spezifikationen

Umgebungstemperatur:	0°C bis +45°C	* Optional PU in ableitfähiger bzw. chemisch beständiger Qualität mit FDA-Zulassung erhältlich  ** Drehstrommotoren sind grundsätzlich für eine Versorgungsspannung von: 230/400 V - 50 Hz, und für den Betrieb an TT-Netzen, TN-Netzen oder Netzen mit geerdetem Mittelpunkt vorgesehen. Bei anders gearteten Netzen sind entsprechende Anpassungsmaßnahmen vorzusehen
Luftfeuchtigkeit:	bis 85% ohne Kondensation	
max. Unter-/Überdruck:	3 hPa (3 mbar)	
Produkttemperatur:	0°C bis +50°C	
max. Schüttgewicht (volumetrisch):	1,5 kg/dm³	
max. Schüttgewicht (gravimetrisch):	1,1 kg/dm³ bei Behälter 50dm³; 0,7 kg/dm³ bei Behälter 70 dm³	
Flexibler Schnekkentrog: Gehäuse, Aufsatzbehälter, Behälterdeckel:	Polyurethan, lebensmittelecht gemäß LMBG*	
Schnecken, -rohre, Ausläufe:	1.4571, 1.4301 bzw. Polyurethan, lebensmittelecht gemäß LMBG*	
Nicht produktberührende Bauteile:	Stahl galvanisch verzinkt oder lackiert (RAL 7035)	
Aufsatzbehälter 50 bzw. 70 dm³:	Behälterdeckel für <a href="#">automatische Befüllung</a> oder <a href="#">manuelle Befüllung</a>	
Antrieb Schnecke:	0,37 kW, IP65; ISO-Klasse F; TEFC; frequenzgeregelt	
Versorgungsspannung:	AC 230/400 V - 50Hz** bzw. 266/460 V - 60Hz	
Nettowägebereich MD5:	52 kg bei Behälter 50dm³ / 49 kg bei Behälter 70dm³	
Nettowägebereich MS5:	57 kg bei Behälter 50dm³ / 54 kg bei Behälter 70dm³	

### Optionen und Zubehör

- Flexible [Einlauf- und Entlüftungskompensatoren](#),
- Flexible [Auslaufmanschetten](#)
- Austauschschnellen, - Schneckenrohre, Schnekkentröge
- [DESTACO-Spannverschlüsse](#) mit und ohne Sicherheitsschalter
- Ausführungen für höhere oder niedrigere Temperaturen
- [Explosionsgeschützte Ausführungen](#) gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
- FlexWall®Plus im [Hygienic Design \(HD\)](#) gemäß Richtlinie 1935/2004 oder FDA
- Schneckenverlängerung 150 mm (nicht bei Blatt- und Faserschnecken)
- Vertikaler Auslauf mit [Schnellverschlussklappe](#)
- [Wartungsschalter, steckbare Ausführung](#)
- [Filtersack](#) oder [JetFilter](#) zum Entlüftungsstutzen
- [Drehkranz, Verfahrwagen, Sackaufgabe](#)
- [Druckkompenstation am Auslauf](#), [Druckkompenstation Gesamtgerät](#)
- Reinigungs- und Befüllkonzepte auf Anfrage

